

# RE8040-BLF

Membrana de OI de ULTRA baja presión para Agua con bajo TDS



## ESPECIFICACIONES

<b>Características Generales</b>	<b>Rango de flujo de permeado</b>	11,500 GPD ( 43.5 m3/dia)
	<b>Porcentaje nominal de rechazo de sales</b>	99.20%
	<b>Area efectiva de membrana</b>	400 Ft2 (37.2 m2)

1.- Las condiciones del permeados están basadas en datos tomados después de 30 min. de operación en las siguientes condiciones de prueba

- Una solución de 500 mg/l de NaCl a 100 psig (0.7 MPa) de presión aplicada
- 15% de recuperación
- 77 °F ( 25 °C)
- pH 6.5 - 7.0


2.- 99.0% Minimo de rechazo de sales

3.-El rango del flujo de permeado puede variar pero no sera mas del 10% de los valores que se presentan

4.- Todos los elementos están sellados al vacio en bolsas de polietileno, con una solución al 1.0% SBS (bisulfito de sodio) y empacadas individualmente en cajas de carton

<b>Tipo de Membrana</b>	Compuesto de película delgada
<b>Material de la Membrana</b>	Poliamida
<b>Configuración de la Membrana</b>	Espiral con cubierta de refuerzo de FRP

**Dimensiones**      **A =** 40.0 inch (1,016 mm)    **B =** 8.0 inch (203 mm)    **C =** 1.12 inch (28 mm)



- 1.- Cada membrana viene con un sello U (rechazo) , un interconector (cople) y dos O-ring
- 2.- Todos los modelos RE8040 encajan en los recipientes de presión de 8" pulg. (203 mm)

La información proporcionada en este documento es únicamente para propósitos informativos. Es responsabilidad del usuario de asegurar el uso apropiado de este producto. Woongjin no asume ninguna obligación, responsabilidad o daño incurrido para el mal uso del producto o para la información proporcionada en este documento. Este documento no expresa o implica ninguna garantía en cuanto a la comerciabilidad o la buena forma física del producto.

Woongjin Chemical Co., Ltd.

Para mayor información de nuestros productos contacta a un distribuidor de CSM, o visitanos en la pagina [www.csmmembranes.com.mx](http://www.csmmembranes.com.mx)  
Pagina 1 de 2

**CSM Membranes de Mexico S.A. de C.V.**

Batallon de San Patricio 111 Despacho 502  
Col. Residencial San Agustin, San Pedro N.L.

ph. (52)81.8368.0001 [ventas@csmmembranes.com.mx](mailto:ventas@csmmembranes.com.mx)

# RE8040-BLF

Membrana de OI de ULTRA baja presión para Agua con bajo TDS



## DATOS DE APLICACIÓN

### Limites de operación

Max. Caída de Presión / Membrana	15 psi (0.1 MPa)
Max. Caída de Presión / 240" de Recipiente de Presión	60 psi (0.41 MPa)
Max. Presión de Operación	600 psi (4.14 MPa)
Max. Flujo de Alimentación	75 gpm (17.0 m3/hr)
Min. Flujo de Rechazo	16 gpm (3.6 m3/hr)
Max. Temperatura de Operación	113 °F (45° C)
Rango de pH de Operación	2.0 - 11.0
Rango de pH de Limpieza	1.0 - 13.0
Max. Turbidez	1.0 NTU
Max. SDI ( 15 min )	5.0
Max. Concentración de Cloro	< 0.1 mg/l

### Guía de Diseño para Diferentes Suministros de Agua

Agua Negra Convencional (SDI <5)	8 - 12 gfd
Agua Negra con Pre tratamiento por UF/MF (SDI<3)	10 - 14 gfd
Agua de Mar de Toma abierta (SDI<5)	7 - 10 gfd
Agua de Mar de Pozo Playero (SDI<3)	8 - 12 gfd
Agua Superficial (SDI<5)	12 - 16 gfd
Agua Superficial (SDI<3)	13 - 17 gfd
Agua de Pozo (SDI<3)	13 - 17 gfd
Permeado de OI (SDI<1)	21 - 30 gfd

### Limites de Saturación Usando Antiescalante

Indice de Saturación de Langlier (LSI)	<+1.5
Indice de Saturación de Stiff and Davis (SDSI)	<+0.5
CaSO4	230% Saturación
SrSO4	800% Saturación
BaSO4	6000% Saturación
SiO2	100% Saturación

Los límites de saturación mencionados son típicamente aceptados por fabricantes de antiscalant patentados. Es responsabilidad del usuario de asegurar que las sustancia (s) químicas apropiadas y la concentración son dosificados antes del sistema de membranas para prevenir la formación de incrustaciones en la superficie de la membrana. Las membrana ensuciadas o dañados debido a incrustaciones no son cubiertos por la garantía limitada.

Las membranas contenidas en las cajas debe ser almacenado en seco en la temperatura de cuarto (7-32°C; 40-95°F) y no deberá ser almacenado en la luz del sol directa. Si el bolso de polietileno es dañado, una nueva solución preservativa (bisulfito de sodio) debe ser añadida y sellado herméticamente para prevenir el crecimiento bacteriológico.

El permeado a partir de la primera hora de la operación deberá ser desechado para eliminar la solución preservativa.

Las membranas deberán ser sumergido en una solución preservativa durante almacenaje, transporte y cierre de sistema para prevenir el crecimiento biológico y la congelación. La solución de almacenaje estándar contiene el 1 % de bisulfito de sodio (grado alimenticio). Para el almacenaje a corto plazo (es decir una semana o menos) el 1 % de bisulfito de sodio es adecuado para prevenir el crecimiento biológico.

Mantener las membranas húmedas siempre después de iniciar la humectación.

Evitar la presión excesiva y pérdidas de flujo.

Sólo usar productos químicos compatibles con las membranas y componentes. El uso de tales productos químicos puede invalidar la garantía limitada de las membranas.

La presión del permeado siempre debe ser igual o menos que la presión de alimentación/concentrado. El daño causado por contra presión invalida la garantía limitada del elemento.

## Woongjin Chemical Co., Ltd.

Para mayor información de nuestros productos contacta a un distribuidor de CSM, o visítanos en la pagina [www.csmmembranes.com.mx](http://www.csmmembranes.com.mx)  
Pagina 2 de 2

## CSM Membranes de Mexico S.A. de C.V.

Batallon de San Patricio 111 Despacho 502  
Col. Residencial San Agustín, San Pedro N.L.

ph. (52)81.8368.0001 [ventas@csmmembranes.com.mx](mailto:ventas@csmmembranes.com.mx)